



メガホン

学校や駅・空港などの公共空間、商業施設、
イベントスペース・ホールなどでの誘導、拡声に



壁掛金具
対応

小型メガホンは
壁掛設置が可能



高音質

ポリイミド振動板を採用し、
さらに聞き取りやすい音質



防滴構造

小型メガホン、
中型メガホン(ハンド型)は
屋外使用も安心の防滴構造



全16機種



抗菌処理

ハンドルや
マイクロホン部分を
抗菌処理



人間工学に
基づいた
持ちやすさに
配慮した
ハンドル



ISO

TOAは国際規格である品質保証の「ISO9001」、
環境の「ISO14001」の認証登録企業です。

小型メガホン

防水性能・IPX5

屋外のイベントや行事などでも使用できる防水性能(IPX5)です。雨天時でも安心して使用することができます。※ER-604Wを除く。

バッテリーケース採用

電池の交換を簡単にするバッテリーケースを採用。ケースに電池を入れてから本体に装着します。※ER-604Wを除く。

バッテリースペーサー付属

バッテリースペーサーを用いると単3電池4本でも使用可能(通常は単3電池6本使用)。軽量化できます。※ER-1106/1106W/1106Sのみ。

壁掛金具対応

専用の壁掛金具を用意。身近な場所に設置しておけば、いざというときにすぐに使用することが可能です。さらに防塵カバーでマイクロホン部分のほこりを避けることができ、衛生的な使用が可能になります。※ER-604Wを除く。



壁掛金具 SP-1100
希望小売価格 ¥3,800(税抜)

●寸法:横幅126×高さ420×奥行156mm(防塵カバー、ホルダーを広げた場合)
●付属品:壁取付ねじ×2 ●質量:約410g
●適合機種:ER-1103/1106/1106W/1106S

ハンド型メガホン

定格出力 3W 最大出力 4W 到達距離 125m 単3×4 壁金具対応 ASA

抗菌 防滴 IPX5

RoHS 対応品

ER-1103
希望小売価格 ¥8,800(税抜)(電池別売)



ハンド型メガホン

定格出力 6W 最大出力 10W 到達距離 250m 単3×6 単3×4 防滴 IPX5 壁金具対応 ASA 抗菌 防滴 IPX5



RoHS 対応品

ER-1106
希望小売価格 ¥12,800(税抜)(電池別売)

RoHS 対応品

ホイッスル音付
ER-1106W
希望小売価格 ¥14,800(税抜)(電池別売)

RoHS 対応品

サイレン音付
ER-1106S
希望小売価格 ¥14,800(税抜)(電池別売)

ショルダー型コンパクトメガホン

定格出力 6W 最大出力 10W 到達距離 160m 単3×8 スタンド 抗菌

- 外部マイク入力端子に別売の有線マイクロホンやハンズフリーで利用できるヘッドセットマイクロホン(WH-4000A)を接続して拡声できます。
- AUX入力によりCD、MD、カセットプレーヤーなどを接続して拡声可能。
- 外部電源(DC12V)と接続して使用可能。

RoHS 対応品

ホイッスル音付
ER-604W
希望小売価格 ¥22,000(税抜)(電池別売)



Personal PA system VOICE WALKER

ハンズフリー拡声器

定格出力 6W 最大出力 10W 到達距離 80m 単3×6 単3×4 防滴 IPX5

耳掛式マイクなので動いてもズレない

MIC/AUX入力端子を装備、マイクと音楽プレーヤー※が同時に使える
※音楽プレーヤーは付属していません。

付属のバッテリースペーサーを使用すると単3電池4本でも使用可能(通常は単3電池6本)
電池持続時間約8時間

音楽プレーヤー※や予備電池の収納ケース
※音楽プレーヤーは付属していません。

左右、どちらでも装着可能伸縮性のあるベルトを採用、腰にジャストフィット邪魔にならず、動きながらの使用に最適

10cm大型スピーカーで到達距離約80m



RoHS 対応品

ER-1000
(パープル)
希望小売価格 ¥27,000(税抜)

RoHS 対応品

ER-1000BK
(ブラック&オレンジ)
希望小売価格 ¥27,000(税抜)

RoHS 対応品

ER-1000PK
(ホワイト&ピンク)
希望小売価格 ¥27,000(税抜)

関連商品

延長ベルト ER-1000PJ
希望小売価格 ¥2,000(税抜)

※装着した場合、最大ウエストサイズの目安は150cmです。

ウインドスクリーン WH-4000S
希望小売価格 ¥2,000(税抜)

- 10個入り。
- 適合機種:ER-1000/BK/PK(別売)

中型メガホン

防水性能・IPX4

小雨が降っている天候でも、安心して屋外で使用することができます。
※ER-1115/1115W/1115Sのみ。



バッテリーアダプター付属

通常は単2乾電池を使用、アダプターを装着すると単3乾電池でも使用することができ軽量化になります。



ハンド・ショルダー両使用可能



ER-3115は、セパレートマイクロホン本体に装着して話すハンド型と、本体を肩に掛けてセパレートマイクロホンで話すショルダー型のどちらでもご使用になります。

スタンド取付可能

スタンド立てして拡声することも可能です。
※ER-2115/2115Wのみ。



スピーカースタンド ST-16A

希望小売価格 **¥15,400**(税抜)

- 有効伸長:1130~1660mm
- 質量:約1.7kg(ブラケット含む)
- 適合機種:ER-604W/2115/2115W/2130W/2830W



ハンド型メガホン

定格出力 15w 最大出力 23w 通達距離 315m 単2 x6 単3 x6 バッテリーアダプター ASA 抗菌 IPX4



ER-1115
希望小売価格 **¥19,800**(税抜)(電池別売)



ホイッスル音付

ER-1115W
希望小売価格 **¥23,600**(税抜)(電池別売)



サイレン音付

ER-1115S
希望小売価格 **¥23,600**(税抜)(電池別売)

ショルダー型メガホン

定格出力 15w 最大出力 23w 通達距離 400m 単2 x6 単3 x6 バッテリーアダプター スタンド 抗菌



ER-2115
希望小売価格 **¥25,000**(税抜)(電池別売)



ホイッスル音付

ER-2115W
希望小売価格 **¥28,000**(税抜)(電池別売)

兼用メガホン

定格出力 15w 最大出力 23w 通達距離 400m 単2 x6 単3 x6 バッテリーアダプター 抗菌



セパレートマイク式

ER-3115
希望小売価格 **¥25,800**(税抜)(電池別売)

マークの表示について

定格出力 6w 最大出力 10w 定格出力と最大出力	通達距離 250m 音声時の通達距離	ハンズフリー 手を使わないハンズフリー型	ハンド 片手で持てるハンド型	ショルダー 肩から下げるショルダー型	ホイッスル音付 ホイッスル音付	サイレン音付 サイレン音付	RoHS対応品 RoHS対応品
単3 x4 電源	壁掛対応 壁掛金具(SP-1100)対応	バッテリーアダプター バッテリーアダプター付属	スタンド スピーカースタンド(ST-16A)取付可能	バッテリーアダプター バッテリーアダプター付属	取手付 持ち運びに便利な取手付	ASA 落としても割れにくいASA樹脂	

RoHSとは、EU(欧州連合)における電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する指令です(2006年7月施行)。弊社では、地球環境の保全のため、既存製品、新製品を問わず、RoHS指令への対応を進めています。

※RoHS指令の禁止物質と法規制値

- カドミウム100ppm未満、鉛1,000ppm未満、水銀1,000ppm未満、六価クロム1,000ppm未満、ポリ臭化ビフェニル1,000ppm未満、ポリ臭化ジフェニルエーテル1,000ppm未満

大型メガホン

取っ手付

取っ手が付いて、持ち運びがしやすくなりました。



マイク・外部機器を接続可

有線マイクロホンやCDプレーヤーなどを接続して拡声できます。また、電池表示灯の点灯・点滅により電池残量の確認が容易です。外部電源入力端子に12Vバッテリーを接続して使用することも可能です。



ワイヤレスマイク使用可


800MHz帯のワイヤレスチューナーユニット(WTU-1720)を装着することで、ワイヤレスマイクロホン(WM-1220/1320)を使って離れた場所からの拡声も可能です(ER-2830Wのみ)。



スタンド取付可能

スタンドを立てて拡声することも可能です。

※取付にはST-16Aに付属のスピーカーは使用しません。



防滴カバー付属

防滴カバーを付属しており、小雨時での使用も可能です。



ショルダー型メガホン

定格出力 30W

最大出力 45W

通達距離 800m

単2 ×10



RoHS
対応品

ホイッスル音付

ER-2130W

希望小売価格 **¥36,000** (税抜) (電池別売)



RoHS
対応品

ホイッスル音付 800MHz帯ワイヤレス対応

ER-2830W

希望小売価格 **¥44,000** (税抜) (電池別売)

関連商品

RoHS
対応品

スピーカー スタンド

ST-16A

希望小売価格

¥15,400

(税抜)

- 有効伸長:1130~1660mm
- 質量:約1.7kg(ブラケット含む)
- 適合機種:ER-604W/2115/2115W/2130W/2830W



ワイヤレス チューナーユニット

WTU-1720

希望小売価格 **¥30,000**

(税抜)

- 800MHz帯PLLシンセサイザー方式
- 適合機種:ER-2830W



ワイヤレス マイクロホン

WM-1220

希望小売価格 **¥43,000**

(税抜)

- 800MHz帯PLLシンセサイザー方式
- 適合機種:ER-2830W



ワイヤレス マイクロホン

WM-1320

希望小売価格 **¥49,000**

(税抜)

- 800MHz帯PLLシンセサイザー方式
- 適合機種:ER-2830W



ヘッドセット マイクロホン

WH-4000A

希望小売価格 **¥10,000**

(税抜)

- 適合機種:WM-1320、ER-604W

非常用 防災用 メガホン

高音質拡声と強力なサイレン音で非常時・災害時の安全確保をバックアップ。百貨店やホテル、学校や工場などの人員が20人以上50人未満の場合、非常用メガホンの設置が義務づけられています。また、町内会や自治会、各企業内での防災用備品としてもご利用いただけます。

●収容人員が20人以上50人未満の場合、必要な非常用警報器具

警鐘、手動式サイレン、携帯用拡声器(非常用メガホン)のうち、いずれかひとつを設置しなければならない。(消防法施行令第24条第1項)



定格出力 15W
最大出力 23W
通達距離 315m
単2 ×6
ASA
抗菌
防滴 IPX4

ハンド型メガホン

ER-1115S

希望小売価格 **¥23,600** (税抜) (電池別売)

RoHS
対応品



定格出力 6W
最大出力 10W
通達距離 250m
単3 ×6
単3 ×4
ASA
抗菌
防滴 IPX5

ハンド型メガホン

ER-1106S

希望小売価格 **¥14,800** (税抜) (電池別売)

RoHS
対応品

小型から大型まで用途に合わせてお選びいただける TOAのメガホン。

持ち運びカンタン、小さなPAシステムの「メガホン」。防災備品として、また学校や観光ガイド、選挙活動など、使われるシーンはさまざまです。近距離用・長距離用、拡声のみを行なうもの、防水性能のあるもの、予備入力のあるものなど、用途に応じて幅広くお選びいただけます。

高音質

ポリミド振動板^{※1}、ネオジウムマグネット^{※2}を採用し、低音の再現性を強化することで、より人間の声に近く自然な音声で拡声できます。はっきりと聞き取りやすい音質で、しかも、軽量化が行なえ、メガホンとして一層使いやすくなりました。

※1 ER-1000/1000BK/1000PK除く。
※2 ER-604W/2130W/2830W除く。

抗菌処理

TOAでは全メガホンのハンドルやマイクロホン部分に抗菌処理を施しています。衛生上安心してご使用いただけます。



防滴構造

いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない防滴構造IPX5 (ER-1103、ER-1106シリーズ)、雨などの水の飛沫がかかっても使用できるIPX4 (ER-1115シリーズ)、小雨時でも使用できる防滴カバー付属 (ER-2130W/2830W) ですので、雨の日の屋外の行事や催しなどでも安心してご使用いただけます。

壁掛対応

学校の廊下など、保管スペースを確保しにくかった場所に最適な、メガホン専用壁掛金具を用意しました。メガホン未装着時には折りたたんで収納することができます。また、保管時の衛生面に配慮して、マイクロホン部にほこりが付かないよう、防塵カバーがついています。
※ER-1103/1106シリーズのみ対応。

学校で…



遠足に…



観光ガイドに…



避難誘導に…



商業施設の 催事に…



各種集会で…



選挙活動に…




イベントで…



交通整理や 警備に…



音声通達距離80m～800mまで、さまざまなシーンに対応する豊富なラインナップ。



④小型メガホン ⑤中型メガホン ⑥大型メガホン

W: 定格出力 ※通達距離はJEITA(電子情報技術産業協会)規格に基づいて表示しています。ER-1000シリーズは参考規格です。ただし、周囲騒音によっては、実通達距離は短くなる場合があります。

仕 様

品 番	ER-1000	ER-1000BK	ER-1000PK
電 源	単3形乾電池 (LR6, R6PU) : 6本 (DC9V), 4本*1 (DC6V), 単3形充電池ニッケル水素電池 (HR15/51) : 6本 (DC7.2 V), 4本*1 (DC4.8 V)		
電池持続時間	音声時*2:約8時間(アルカリ乾電池使用時)、AUXステレオ入力時(音楽再生)*3:約4.5時間(アルカリ乾電池使用時)※電池持続時間は電池6本使用時と4本使用時で変わりません。		
寸 法	133(横幅)×96(高さ)×222(奥行) mm (ベルト部を除く)		
質量(電池別)	約480g(ベルト含む) ※ヘッドセットマイクロホン部:約50g		

*1 付属のバッテリースペーサー使用時 *2 音声時の電池持続時間は、本器をハウリングさせない最大ボリューム位置で連続使用したときの時間です。
*3 AUXステレオ入力時の電池持続時間は、市販のオーディオプレーヤーを予備入力端子(AUX)に接続し、音楽を連続再生したときの実際値です。外部機器のボリューム位置や音楽ソースの種類などにより変動します。

品 番	ER-1103	ER-1106	ER-1106W	ER-1106S	ER-604W
電 源	単3形乾電池 R6PU×4(DC6V)	単3形乾電池 R6PU×6(DC9V) または R6PU×4* (DC6V)			単3形乾電池 R6PU×8(DC12V) DC12V/0.8A 以上(ACアダプターまたは直流電源使用可)
電池持続時間	約10時間	約10時間(単3×6使用時) 約6時間(単3×4使用時*)	《音声時》 約10時間(単3×6使用時) 約6時間(単3×4使用時*) 《ホイッスル時》 約30分(単3×6使用時) 約10分(単3×4使用時*)	《音声時》 約10時間(単3×6使用時) 約6時間(単3×4使用時*) 《サイレン時》 約30分(単3×6使用時) 約10分(単3×4使用時*)	《音声時》 約12時間 《ホイッスル時》 約40分
寸 法	137(横幅)×257.8(高さ) ×210(奥行) mm	154(横幅)×266(高さ)×250(奥行) mm			102(横幅)×258(高さ) ×216(奥行) mm (肩掛けベルト部除く)
質量(電池別)	約610g	約660g	約680g		約1.6kg

*付属のバッテリースペーサー使用時

品 番	ER-1115	ER-1115W	ER-1115S	ER-3115	ER-2115	ER-2115W
電 源	単2形乾電池 R14PU×6(DC9V), 単3形乾電池* R6PU×6(DC9V)					
電池持続時間	約20時間(単2使用時) 約6時間(単3使用時*)	《音声時》 約20時間(単2使用時) 約6時間(単3使用時*) 《ホイッスル時》 約40分(単2使用時) 約10分(単3使用時*)	《音声時》 約20時間(単2使用時) 約6時間(単3使用時*) 《サイレン時》 約40分(単2使用時) 約10分(単3使用時*)		約13時間(単2使用時) 約4時間(単3使用時*)	《音声時》 約13時間(単2使用時) 約4時間(単3使用時*) 《ホイッスル時》 約40分(単2使用時) 約10分(単3使用時*)
寸 法	210(横幅)×291(高さ)×319(奥行) mm			210(横幅)×291(高さ) ×355(奥行) mm (マイクロホン装着時)	φ210×310(奥行) mm	
質量(電池別)	約940g	約950g	約940g※マイクロホン部:約150g	約900g※マイクロホン部:約150g	約910g※マイクロホン部:約150g	

*単2形乾電池と単3形乾電池を混同して使用しないでください。電池の発熱や液漏れなど故障の原因になることがあります。 *付属のバッテリーアダプター使用時

品 番	ER-2130W	ER-2830W
電 源	単1形乾電池R20PU×10(DC15V), 外部電源:12V/バッテリーまたは定格DC12V, 3Aの直流電源*	
電池持続時間	《音声時》 約22時間 《ホイッスル時》 約120分	
寸 法	φ351×512(奥行) mm (ER-2830Wはアンテナ除く)	
質量(電池別)	約3.6kg	約3.8kg

*長時間の連続使用ではバッテリーの放電や直流電源の発熱にご注意ください。異状があればすぐにご使用を中止してください。

※通達距離、電池持続時間はJEITA(電子情報技術産業協会)規格に基づいて表示しています。ただし、周囲の騒音によっては、実通達距離は短くなる場合があります。

TOAは国際規格である品質保証の「ISO9001」、環境の「ISO14001」の認証登録企業です。



JMI-0020
ISO9001
本社
宝塚事業場
東京事務所
大阪事務所



JQA-EM1400
ISO14001
宝塚事業場

●このカタログに掲載されている製品価格には設置調整費用、電気工事費用、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。●このカタログに掲載されている製品は改良のため予告なく仕様・価格等を変更する場合があります。●製品の色は印刷のため実際の色調とは多少異なる場合があります。●このカタログに掲載されている製品は日本国内専用です。海外ではご使用できませんのでご注意ください。

安全に関するご注意



●ご使用前に「安全上のご注意」および「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
●製品は本来の用途以外には使用しないでください。●このカタログに掲載されている製品には電気工事等が必要な場合があります。お買い上げの販売店、または専門業者にご相談ください。配線等の据え付け工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。●このカタログに掲載されている製品を天井等に取り付ける場合、金具等を含む全重量に十分に耐えられる強度のある場所に取り付けてください。十分な強度がないと、落下、転倒によりケガをする場合があります。

設置・ご使用上のご注意



●製品を常に最良の状態でお使いいただくために、一定期間ごとの保守点検を実施されることをお勧めします。●非常用放送設備は消防法により所定の保守点検の実施が義務づけられています。●保守点検・修理の期間、費用等はお買い上げの販売店にご相談ください。

TOA 株式会社

- | | | |
|-------------------------|------------------------|------------------------|
| 札幌 TEL(011)633-5535 代 | 金沢 TEL(076)244-1951 代 | 市場開発室 |
| 青森 TEL(017)723-3751 代 | 岐阜 TEL(058)276-1401 代 | 東京 TEL(03)5621-5765 代 |
| 盛岡 TEL(019)636-4231 代 | 名古屋 TEL(052)509-7851 代 | 大阪 TEL(06)6260-1521 代 |
| 仙台 TEL(022)256-8100 代 | 大阪 TEL(06)6260-1526 代 | ビジネスソリューション営業部 |
| 郡山 TEL(024)923-7744 代 | 京都 TEL(075)212-4100 代 | 東京 TEL(03)5621-5782 代 |
| 長野 TEL(026)234-2231 代 | 神戸 TEL(078)303-5625 代 | 名古屋 TEL(052)509-7852 代 |
| 新潟 TEL(025)246-2316 代 | 岡山 TEL(086)241-8029 代 | 大阪 TEL(06)6260-1525 代 |
| 多摩 TEL(042)584-1711 代 | 広島 TEL(082)291-3988 代 | ソリューションシステム営業部 |
| 水戸 TEL(029)231-9811 代 | 高松 TEL(087)866-5995 代 | インフラシステムユニット |
| 宇都宮 TEL(028)633-9661 代 | 松山 TEL(089)931-1586 代 | TEL(03)5621-5791 代 |
| 千葉 TEL(043)382-6511 代 | 北九州 TEL(093)512-1055 代 | セキュリティネットワークユニット |
| さいたま TEL(048)685-5131 代 | 福岡 TEL(092)431-0061 代 | TEL(03)5621-5801 代 |
| 横浜 TEL(045)444-3422 代 | 熊本 TEL(096)352-0883 代 | ソリューションシステム大阪ユニット |
| 東京 TEL(03)5621-5761 代 | 鹿児島 TEL(099)256-5245 代 | TEL(06)6260-1528 代 |
| 静岡 TEL(054)251-5350 代 | 那覇 TEL(098)866-5598 代 | |

【業務用カタログ】※このカタログに掲載されている製品の価格はすべて希望小売価格であり、消費税は含まれておりません。



この印刷物は環境に配慮し、植物油インキで制作しています。

TOAの各種メガホンのサイズ感がひと目でわかる TOA メガホン早わかり比較

TOAの小型、中型、大型の各種メガホンのサイズを、実際に手に持った状態、肩にかけた状態の比較ができます。ご購入の前に、ぜひご確認ください。



TOA メガホン早わかり 🔍 検索

<http://www.toa.co.jp/products/megaphone/hikaku/>

商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については
取扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。

TOAお客様相談センター

商品の内容や組合せ、設置方法などについての技術的なお問い合わせにお応えします。

☎️ 0120-108-117 フリーダイヤル <無料電話> 受付時間 9:00~17:00 (土日、祝日除く)
☎️ 0570-064-475 携帯 ナビダイヤル ※PHS/IP電話からは
☎️ 0570-017-108 FAX <通話料有料> つながりません。

当社は、お客様から提供された個人情報をお問い合わせ対応または修理対応の目的に利用いたします。また、修理委託目的で委託先業者へ提供することがあります。個人情報の取扱いに関する方針については、当社ホームページをご覧ください。

TOAインターネット・ホームページ

最新情報はもちろん、音にまつわるライブラリも充実。 <http://www.toa.co.jp/>

お問い合わせは下記の取扱い店へ

NEXT GEARS Co., Ltd
For Speedy Communication Service

ネクストギアーズ株式会社
東京オフィス 〒121-0084 東京都足立区保木4-29-4 TEL: 03-5831-0185 FAX: 03-5831-0186
大阪オフィス 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島4-5-19 1F TEL: 06-4882-7203 FAX: 06-4882-7204

2017.02

●このカタログは平成29年2月現在の仕様に基づいて作成されています。カタログNo.B-029 TH13